



RETURN BIDS TO:

Library and Archives Canada
Contracting and Material Management Division
550, de la Cité Blvd.
Gatineau, Quebec K1A 0N4
Canada Email : receptiondesoumission-bidreceiving@bac-lac.gc.ca

RETOURNER LES SOUMISSIONS À :

Bibliothèque et Archives Canada
[Division des contrats, gestion du matériel](#)
550, de la Cité Blvd.
Gatineau, Quebec K1A 0N4
Canada Email: receptiondesoumission-bidreceiving@bac-lac.gc.ca

REQUEST FOR PROPOSAL

DEMANDE DE PROPOSITION

The Bidder offers to provide to Canada the goods, services or both listed in the bid solicitation in accordance with the conditions set out in the bid solicitation and the prices set out in the bid.

This bid solicitation is issued in accordance with the conditions of the Supply Arrangement **E60PQ-140003/PQ**.

Le soumissionnaire offre de fournir au Canada les biens, services ou les deux énumérés dans la demande de soumissions aux conditions prévues dans la demande de soumissions et aux prix indiqués dans la soumission.

Cette demande de soumissions est émise conformément aux conditions de l'arrangement en matière d'approvisionnement **E60PQ-140003/PQ**.

Solicitation No. - N° de la demande :5Z011-24-0198	Amendment No. - N° de modification
Supplier SA No. - N° de l'AMA de fournisseur : E60PQ-140003/___	

Instructions:

Municipal taxes are not applicable.

Unless otherwise specified in the bid solicitation, all prices quoted must be net prices in Canadian funds including Canadian customs duties, excise taxes, must be FOB, including all delivery charges to destination(s) as indicated. The amount for Applicable Taxes is to be shown as a separate item.

Instructions:

Les taxes municipales ne s'appliquent pas.

Sauf indication contraire dans la demande de soumissions, tous les prix indiqués doivent être des prix nets, en dollars canadiens, comprenant les droits de douane canadiens, la taxe d'accise et doivent être FAB, y compris tous frais de livraison à la (aux) destination(s) indiqué(s). Le montant des taxes applicables doit apparaître séparément.

Title – Sujet

Catégorie 1 : Cloisons interraccordables et systèmes autostables;
Catégorie 2 : Tables ou bureaux autostables à hauteur réglable
Catégorie 5 : Équipement connexe et les produits d'éclairage;

Sollicitation No. – N° de l'invitation	Date
5Z011-24-0198 MOD 4	8 Décembre 2023

Client Reference No. – N° référence du client
5Z011-24-0198 MOD 4

GETS Reference No. – N° de référence de SEAG
Not Applicable

Solicitation Closes	Time Zone
L'invitation prend fin	Fuseau horaire
at – à	2PM
on – le	14 Décembre 2023
	Eastern Standard time (EST)
	Heure Normale de l'Est (HNE)

F.O.B. - F.A.B.
Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>

Address inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à :
receptiondesoumission-bidreceiving@bac-lac.gc.ca

Area code and Telephone No. Code regional et N° de téléphone	e-mail / courriel
---------------------------------------------------------------------	--------------------------

613-410-4428	receptiondesoumission-bidreceiving@bac-lac.gc.ca
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instructions: See Herein
Instructions: Voir aux présentes

Delivery required -Livraison exigée	Delivery offered -Livraison proposée
See Herein – Voir aux présentes	

Jurisdiction of Contract: Province in Canada the bidder wishes to be the legal jurisdiction applicable to any resulting contract (if other than as specified in solicitation)
Compétence du contrat : Province du Canada choisie par le soumissionnaire et qui aura les compétences sur tout contrat subséquent (si différente de celle précisée dans la demande)

Vendor/firm Name and Address
Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur
Telephone No. - N° de téléphone
e-mail - courriel

Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/firm (type or print)
Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)

Signature	Date
------------------	-------------



MODIFICATION 004

La modification a pour but d'ajuster les tableaux 1 et 3 en réponse aux questions reçues dans le document 3 des questions et réponses.

Pour ce faire, le tableau 1 - Tableau des produits et le tableau 3 - Livraison ont été entièrement supprimés et remplacés par ce qui suit :

Tableau 1 — Tableau des produits

Section A — BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ					Section B — SOUMISSION DU FOURNISSEUR		
N°	Code d'assemblage	Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i>	Qté	** Veuillez fournir des informations supplémentaires	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
Catégorie 1a							
1	BHNPxxxxxF AxxxFAxxxxxx xxxx24	Hauteur des cloisons: Hauteur de base Puissance: Non-électrifié Élément inférieur 1: tissu Élément inférieur 2: tissu Largeur : 610mm (24 po)	8	TAG - B24 MATRIX A		\$	\$
2	BHPBxxCPDF AxxxFAxxxxxx xxxx30	Hauteur des cloisons: Hauteur de base Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Élément inférieur 2: tissu Largeur : 762mm (30 po)	2	TAG -B30P MATRIX D		\$	\$
3	BHNPxxxxxF AxxxFAxxxxxx xxxx36	Hauteur des cloisons: Hauteur de base Puissance: Non-électrifié Élément inférieur 1: tissu Élément inférieur 2: tissu Largeur : 914mm (36 po)	18	TAG - B36 MATRIX B			
4	BHPBxxCPDF AxxxFAxxxxxx xxxx36	Hauteur des cloisons: Hauteur de base Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Élément inférieur 2: tissu Largeur : 914mm (36 po)	11	TAG - B36P MATRIX E			



5	BHPBxxCPDF ACPDFAxxxx xxxxxx36	Hauteur des cloisons: Hauteur de base Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Élément inférieur 2: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Largeur : 914mm (36 po)	3	TAG - B36PP MATRIX F			
6	BHNPxxxxxF AxxxFAxxxxxx xxxx48	Hauteur des cloisons: Hauteur de base Puissance: Non-électrifié Élément inférieur 1: tissu Élément inférieur 2: tissu Largeur : 1219mm (48 po)	5	TAG - B48 MATRIX C			
7	BHPBxxCPDF AxxxFAxxxxxx xxxx48	Hauteur des cloisons: Hauteur de base Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Élément inférieur 2: tissu Largeur : 1219mm (48 po)	5	TAG - B48P MATRIX G			
8	BHPBxxCPDF AxxxFAxxxxxx xxxx54	Hauteur des cloisons: Hauteur de base Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Élément inférieur 2: tissu Largeur: 1372mm (54 po)	1	TAG - B54P MATRIX H			
9	BHPBxxCPDF AxxxFAxxxxxx xxxx60	Hauteur des cloisons: Hauteur de base Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Élément inférieur 2: tissu Largeur: 1524mm (60 po)	4	TAG - B60P MATRIX I			
10	WANPNPxxxF AxxxFAxxxFA xxxFA24	Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité à la surface de travail	17	TAG - W24 MATRIX J			



		Puissance: Non-électrifié Élément inférieur 1: tissu Élément inférieur 2: tissu Élément Supérieur 1:tissu Élément Supérieur 2: tissu Largeur : 610mm (24 po)				
11	WANPNPxxxFAxxxFAxxxFA36	Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité à la surface de travail Puissance: Non-électrifié Élément inférieur 1: tissu Élément inférieur 2: tissu Élément Supérieur 1:tissu Élément Supérieur 2: tissu Largeur : 914mm (36 po)	20	TAG - W36 MATRIX K		
12	WANPNPxxxFAxxxFAxxxFA36	Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité à la surface de travail Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Élément inférieur 2: tissu Élément Supérieur 1:tissu Élément Supérieur 2: tissu Largeur : 914mm (36 po)	20	TAG - W36P MATRIX M		
13	WANPNPxxxFAxxxFAxxxFA48	Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité à la surface de travail Puissance: Non-électrifié Élément inférieur 1: tissu Élément inférieur 2: tissu Élément Supérieur 1:tissu Élément Supérieur 2: tissu Largeur : 1219mm (48 po)	4	TAG - W48 MATRIX L		
14	WAPBNPCPDFAxxxFAxxxFAxxxFA48	Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité à la surface de travail Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Élément inférieur 2: tissu Élément Supérieur 1:tissu Élément Supérieur 2: tissu Largeur: 1219mm (48 po)	1	TAG - W48P MATRIX N		
15	WAPBNPCPDFACPDFxxxFAxxxFA48	Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité à la surface de travail	3	TAG - W48PP MATRIX O		



		<p>Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail</p> <p>Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu</p> <p>Élément inférieur 2: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu</p> <p>Élément Supérieur 1:tissu</p> <p>Élément Supérieur 2: tissu</p> <p>Largeur: 1219mm (48 po)</p>				
16	WAPBNPCPD FAxxxFAxxxF AxxxFA54	<p>Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité à la surface de travail</p> <p>Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail</p> <p>Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s) tissu</p> <p>Élément inférieur 2: tissu</p> <p>Élément Supérieur 1: tissu</p> <p>Élément Supérieur 2: tissu</p> <p>Largeur: 1372mm (54 po)</p>	3	TAG - W54P MATRIX P		
17	WAPBNPCPD FACPDFAxxx FAxxxFA54	<p>Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité à la surface de travail</p> <p>Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail</p> <p>Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu</p> <p>Élément inférieur 2: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu</p> <p>Élément Supérieur 1:tissu</p> <p>Élément Supérieur 2: tissu</p> <p>Largeur: 1372mm (54 po)</p>	1	TAG - W54PP MATRIX Q		
18	WAPBNPCPD FAxxxFAxxxF AxxxFA60	<p>Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité à la surface de travail</p> <p>Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail</p> <p>Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu</p> <p>Élément inférieur 2: tissu</p> <p>Élément Supérieur 1:tissu</p>	5	TAG - W60P MATRIX R		



		Élément Supérieur 2: tissu Largeur: 1524mm (60 po)				
19	SANPNPxxxF AxxxFAxxxFA xxxFA24	Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité en position assise Puissance: Non-électrifié Élément inférieur 1: tissu Élément inférieur 2: tissu Élément Supérieur 1:tissu Élément Supérieur 2: tissu Largeur: 610mm (24 po)	6	TAG - S24 MATRIX S		
20	SANPNPxxxF AxxxFAxxxFA xxxFA30	Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité en position assise Puissance: Non-électrifié Élément inférieur 1: tissu Élément inférieur 2: tissu Élément Supérieur 1:tissu Élément Supérieur 2: tissu Largeur: 762mm (30 po)	10	TAG - S30 MATRIX T		
21	SANPNPxxxF AxxxFAxxxFA xxxFA36	Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité en position assise Puissance: Non-électrifié Élément inférieur 1: tissu Élément inférieur 2: tissu Élément Supérieur 1:tissu Élément Supérieur 2: tissu Largeur: 914mm (36 po)	25	TAG - S36 MATRIX U		
22	SAPBNPCPD FAxxxFAxxxF AxxxFA36	Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité en position assise Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Élément inférieur 2: tissu Élément Supérieur 1:tissu Élément Supérieur 2: tissu Largeur: 914mm (36 po)	20	TAG - S36P MATRIX V		
23	SAPBNPCPD FACPDFAxxx FAxxxFA36	Hauteur des cloisons: Panneau additionnel pour intimité en position assise Puissance: Prise(s) électrique(s) au dessous de la surface de travail Élément inférieur 1: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu Élément inférieur 2: Cavité(s) finie(s) pour l'insertion de prise(s) électrique(s) et informatique(s), tissu	10	TAG - S36PP MATRIX W		



		Élément Supérieur 1:tissu Élément Supérieur 2: tissu Largeur: 914mm (36 po)					
Catégorie 2							
N°	CIUGdC	Description du produit <i>(De plus amples détails relatifs aux produits peuvent être ajoutés, au besoin, conformément à 6B. 4.1 de l'AMA.)</i>	Qté	** Veillez fournir des informations supplément aires	N° de pièce du fournisseur	Prix unitaire ferme** \$	Total calculé [Qté x Prix] \$
24	2WSSREXXL 30L72BELXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable Assis debout Forme : Rectangulaire Finitions : Stratifié 30 po X 72 po Contrôle: Électrique Écran d'intimité : N/A	11	TAG-2-01		\$	\$
25	2WSSREXXL 24L72BELXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable Forme : Rectangulaire Finitions : Stratifié 24 po X 72 po Contrôle: Électrique Écran d'intimité : N/A	32	TAG-2-02		\$	\$
26	2WSSREXXL 30L72BELXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable Assis debout Forme : Rectangulaire Finitions : Stratifié 30 po X 72 po Contrôle : Électrique Écran d'intimité : N/A	27	TAG-2-03		\$	\$
27	2WSSREXXL 30L66BCBXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable Assis debout Forme : Rectangulaire Finitions : Stratifié 30 po X 66 po Contrôle : Contrepoids/ressort de torsion/Vérin à gaz Écran d'intimité : N/A	9	TAG-2-04		\$	\$
28	2WSSREXXL 30L60BCBXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable Assis debout Forme : Rectangulaire Finitions : Stratifié 30 po X 60 po Contrôle : Contrepoids/ressort de torsion/Vérin à gaz Écran d'intimité : N/A	8	TAG-2-05 Les articles doivent être mobiles et équipés de roues		\$	\$
29	2WSSREXXL 30L72BCBXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable Assis debout Forme : Rectangulaire Finitions : Stratifié	16	TAG-2-06 Les articles doivent être mobiles et		\$	\$



		30 po X 72 po Contrôle : Contrepoids/ressort de torsion/Vérin à gaz Écran d'intimité : N/A		équipés de roues			
30	2WSSREXXL 30L72BCBXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable Assis debout Forme : Rectangulaire Finitions : Stratifié 30 po X 72 po Contrepoids/ressort de torsion/Vérin à gaz Écran d'intimité : N/A	4	TAG-2-07 Les articles doivent être mobiles et équipés de roues		\$	\$
31	2WSSREXXL 30L60BELXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable Assis debout Forme : Rectangulaire Finitions : Stratifié 30 po X 60 po Contrôle : Électrique Écran d'intimité : N/A	9	TAG-2-09		\$	\$
32	2WSSREXXL 30L54BELXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable Assis debout Forme : Rectangulaire Finitions : Stratifié 30 po X 54 po Contrôle : Électrique Écran d'intimité : N/A	9	TAG-2-10		\$	\$
33	2WSSREXXL 24L48BELXX	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable Assis debout Forme : Rectangulaire Finitions : Stratifié 24 po X 48 po Contrôle : Electric Écran d'intimité : N/A	24	TAG-2-11			
34	2B3LREXXL3 0L72BELFA	Surfaces de travail individuelles à hauteur réglable Longueur de 3 surfaces de travail Forme : Rectangulaire Finitions : Stratifié 30 po X 72 po Contrôle : Electric Écran d'intimité : Tissu	1	TAG-HAB3-72 Cet article sera alimenté par le plafond			
Catégorie 5							
35	5MOADUARM CLPMTXXXX X	Bras de moniteur Bras double Support à pince	76	Non		\$	\$
36	5PMOWKSM TACUSBXXX XX	Module d'alimentation Monté sur le plan de travail Alimentation CA et USB	76	Non		\$	\$



****Veuillez fournir des informations supplémentaires:**

Le Canada demande aux soumissionnaires: de fournir des dessins et / ou des images avec une documentation descriptive pour ces produits avec votre soumission.

Tableau 3 – Installation

Section A – BESOIN DE L'UTILISATEUR DÉSIGNÉ				Section B – SOUMISSION DU FOURNISSEUR	
N° du produit tiré du Tableau 1	Lieu	Date voulue** (AAAA-MM-JJ)	Heure voulue : Heures normales de travail ou En dehors des heures normales de travail*	Le fournisseur installera comme ci-dessous **	Prix de lot ferme \$ Prix du lot ferme pour la phase 1 à la phase 6 pour l'installation des items 1 à 34
PHASE 1	1700 boul. Inkster, Winnipeg, MB, R2X 2T1	2024-06-26 RM 131 (Type 11)	[Normales]	_____ : semaines suivant la fourniture et la livraison	\$ *** L'installation se fera en plusieurs phases pour les items de 1 à 34. ****
PHASE 2	1700 boul. Inkster, Winnipeg, MB, R2X 2T1	2024-08-12 RM 136 (Type 6 et 7)	[Normales]		
PHASE 3	1700 boul. Inkster, Winnipeg, MB, R2X 2T1	2024-09-16 RM 109 (Type 1 et 2)	[Normales]		
PHASE 4	1700 boul. Inkster, Winnipeg, MB, R2X 2T1	2024-09-27 RM 113, 115, 116 & 119 (Type 3, 4 et 10)	[Normales]		
PHASE 5	1700 boul. Inkster, Winnipeg, MB, R2X 2T1	2024-11-01 RM 135 (Type 5)	[Normales]		
PHASE 6	1700 boul. Inkster, Winnipeg, MB, R2X 2T1	2024-11-28	[Normales]		
*Heures normales de travail de 8 h à 17 h, conformément à l'article 5, annexe A de l'AMA. ** L'autorité du projet doit fournir au fournisseur l'autorisation d'aller de l'avant. Il doit le faire avant la date limite de l'installation, en tenant compte du temps d'installation indiqué par le fournisseur. Le gouvernement du Canada se dégage de toute responsabilité advenant le cas où un fournisseur choisirait d'aller de l'avant sans l'autorisation de l'autorité du projet. <i>Ajouter des lignes au besoin.</i>				Prix total de l'installation :	\$

**TOUTES LES AUTRES CONDITIONS DEMEURENT INCHANGÉES
FIN DE MODIFICATION 004**