





## Mannequins

Article (images disponibles sur demande)	Qté	Taille	Remarques	Disp. pour amélioratio	Disp. expo. itin.
Têtes de mannequins avec perruques	1	Divers		Oui	Oui
Mannequin - petit - torse blanc	1			Oui	Oui
Mannequin - petit - torse gris	1			Oui	Oui
Mannequin homme - torse gris	3			Oui	Oui
Supports pour mannequins	7		Besoin d'un produit antirouille	Oui	Oui
Mannequin femme - torse gris	1			Oui	Oui
Mannequin femme - torse blanc	3			Oui	Oui
Bases de mannequins	1 boîte			Oui	Oui
Têtes de mannequin et matériel	1 boîte			Oui	Oui

**NS TEMPORAIRES - INVENTAIRE DES COMPOSANTES DES CLOISONS MILA SÉRIE 100 : Note : Disponible pour des ajouts temporaires sur place, pas pour les ex**

Mètres	Pouces	Quantité	Remarques
Cloison Mila (série 100) - Cloison sonore			
1,0 x 2,5	39,37 x 98,42	1	Ne peut pas prendre de clous ou d'attaches en raison du câblage sonore à l'intérieur.
Cloison Mila (série 840) - Cloison qui peut prendre des clous			
1,0 x 2,5	39,37 x 98,42	2	Non compatible avec le système de la série 100
Cloison Mila (série 100) - Cloison à clouer			
1,0 x 2,5	39,37 x 98,42	57	Mise à jour hiver 2022 (acheté 2x grandes cloisons de série 100, 1x petite cloison série 100 2x grandes cloisons série 840)
0,5 x 2,5	19,69 x 98,42	19	Utilisé pour soutenir des murs plus grands tous les ~3 mètres
Cloison Mila (série 100) - Cloison avec porte			
1,0 x 2,5	39,37 x 98,42	2	Porte Mila : 28¼ po largeur x 80½ po hauteur (largeur utilisable en tenant compte de la porte)
Cloison Mila (série 100) - Cloison d'alarme			
1,0 x 2,5	39,37 x 98,5	1	Peut prendre des clous
<b>TOTAL DE CLOISONS</b>		<b>80</b>	

**INVENTAIRE DES PROFILS DE CLOISONS MILA (utilisés pour relier deux ou plusieurs murs entre eux à différents angles)**

Numéro du composant	Image	Quantité	Remarques
4.106.003 Profil connecteur de 3 cloisons		2	
4.111.003 Profil à angle rotatif 020/90-180		8	Pièce à angle rotatif fixée à une cloison droite de 180°. L'angle peut varier de 20° à 90° degrés.
4.112.003 Profil en coin 90x180/180x290		7	
4.108.003 Profil en coin 40x40/1x1350		10	Angle fixe

## Inventaire technique

Article	Dimensions LxP	Qté	Remarques	Disponible pour des améliorations techniques	Disponible pour une exposition itinérante
<b>Kiosque à écran tactile</b>					
Kiosques A/V - NOUVEAUX (écrans ELO 22 po)		2	Mise à jour ve	Oui	Oui
Kiosques A/V - ANCIENS (écrans ELO 22 po - ANCIENS)		2		Oui	Non
<b>Amplificateurs</b>					
Amplificateur - Amplificateur externe Extron monté sur le système AV		1		Oui	Non
Amplificateur - Amplificateur stéréo Lepy LP202A Hi-Fi		1		Oui	Non
Amplificateur audio - Trulink 40W Classroom		1		Oui	Non
<b>Projecteurs/équipement de projection</b>					
Projecteur - Casino XJ-A155V		1	Appartient au	Oui	Non
Projecteur - Barres en acier pour montage de projecteur au plafond		2		Oui	Non
Projecteur - Projecteur Epson PowerLite 1975W avec support		1		Oui	Non
Projecteur - Projecteur Epson PowerLite 2250U avec support		3		Oui	Non
Projecteur - Projecteur DEL FAVI Rio		1		Oui	Non
Projecteur - DEL H20		2		Oui	Non
Projecteur - Projecteur Optoma avec support, câbles, télécommande		2		Oui	Non
Supports de plafond pour projecteurs		4		Oui	Non
Projecteur NEC NP-PA703UL-412L avec objectif zoom n° 6,917.72		1		Oui	Non
Écrans Elite ZRM-135H-REAR	19 po de hau	2	<a href="https://www.">https://www.</a>	Oui	Non
Écrans/trépieds	9 pi de large	3		Oui	Non
<b>Lecteurs multimédia</b>					
Lecteur multimédia - BrightSign HD1024 (modèle le plus récent)		3	PEX en a 1 en	Oui	Oui
Lecteur multimédia - BrightSign HD1023		1	PEX en a 1 en	Oui	Oui
Lecteur multimédia - BrightSign HD120 (modèle le plus ancien)		5	PEX en a 1 en	Oui	Non
Lecteur multimédia - Lecteurs multimédia MediaWhiz Sprite		9	bon pour	Oui	Oui
Lecteur multimédia - TechnoVision THD002 interactif		2	1920x1080p	Oui	Non
Lecteurs multimédias - Lecteurs multimédias ViewStream 500 HD		3	Plus ancien	Oui	Non
Lecteurs AV Digital View		6	Plus ancien	Oui	Non
<b>Haut-parleurs</b>					
Haut-parleur JB - Large blanc (ancien)		1		Oui	Non
Haut-parleur - grand		1		Oui	Non
Câbles de haut-parleurs		Nombreux		Oui	Oui
Haut-parleurs - Haut-parleurs Atlas Sound à montage en surface		2		Oui	Oui
Haut-parleurs - Bose		13	Petits haut-pa	Oui	Oui
Haut-parleurs - Blancs, grands avec supports muraux (anciens)		2		Oui	Non
<b>Écrans</b>					
Téléviseurs - Écrans Dell 22 po	22 po	2		Oui	Non
Téléviseurs - Écrans 32 po - format paysage		2	ViewSonic	Oui	Non
Téléviseur - Téléviseur LCD mince à écran plat de 32 po NEC E324, avec support et	e - 17 1/2 po x	1	NEC E324	Oui	Non
Téléviseurs - Écrans 46 po - format paysage		2	ViewSonic	Oui	Non
Téléviseurs - Écrans 46 po - format portrait		3	ViewSonic	Oui	Non
Téléviseur - Téléviseur à cristaux liquides Aquos Sharp 53 po avec support, 120 V, 65/8 po x 5 po		3	Un utilisé dans	Oui	Oui
Téléviseur - HP Touchsmart 7320 Base		1		Oui	Oui
Téléviseur - Téléviseur intelligent LG 55 po, 120 Hz, certifié Wifi, 55LS5700, n° de sé	) x 49,7 po (h	1		Oui	Non
Téléviseur 32 po à écran plat, encombrant, avec support et fixation	32 po	1	Panasonic TH	Oui	Non
Téléviseur 60 po Sharp PNE601		3		Oui	Oui
Écran tactile ELO 32 po	32 po	1		Oui	Oui
Écran tactile ELO 15 po	15 po	1	ET1519L	Oui	Oui
Matériel de montage pour téléviseurs de 46 à 80 po	S.O.	3		Oui	Oui
Adaptateurs d'alimentation pour téléviseurs		Nombreux		Oui	Oui
Câbles VGA pour téléviseurs		Nombreux		Oui	Oui
Support mural pour téléviseur		1		Oui	Oui
<b>Tech divers</b>					
Cadres photo numériques - Andoer	16.09	6		Oui	Oui
Adaptateur DisplayPort vers HDMI - 4K		2		Oui	Oui
Détecteurs de mouvement		5		Oui	Oui
Routeur - Routeur sans fil à large bande 2,4 GHz		1		Non	Non
Chronomètres		Plusieurs		Oui	Oui
Baguettes audio		Nombreux		Oui	Oui
Boutons de déclenchement avec ampoules		34		Oui	Oui
Cadres de boîtes à lumière DEL en aluminium	46x po x 98	4		Oui	Oui



Vitrines d'exposition (montage mural)											
Type	Article	Qté	Taille totale	Espace de préparation	Mesures intérieures		Remarques	Disponible pour des améliorations	Disponible pour une exposition itinérante		
Vitrine d'exposition - Gem 3W	Gaylard - Coffrets mur	1	7% po H x 7 po L x 5% po P	x	6 po L x 6 po P x 4 po H		Fixation par vis en T	Oui	Non		
Vitrine d'exposition - Gem 10W	Gaylard - Coffrets mur	3	12 po H x 18 po L x 8 po P	x	10% po H x 17 po L x 6% po P		Fixation par vis en T	Oui	Non		
Vitrine d'exposition - Gem 8W	Gaylard - Coffrets mur	3	16 po L x 12 po P x 16 po H	x	14% po H x 14% po L x 11 po P		Fixation par vis en T	Oui	Non		
Vitrines d'exposition (autoportantes)											
Nom	Type	Quantité	Taille totale (base incluse)	Taille extérieure du verre	Vitrine intérieure LxPxH	chambre inc	Volume	type de sécurité	Description	Disponible pour des améliorations	Disponible pour une exposition itinérante
Petite vitrine	Zirta ZC-101	1	16 x 16 x 53	17 po de haut	15,5 po x 15,5 po x 7,25 po	k 15,5 po x 9	2592/3 / 1,5 pi	vis de sécurité	base en acier	Oui	Non
Petite vitrine	Zirta	1	16 x 16 x 48	12 po de haut	15,59 po x 15,59 po x 11,67 po	15,59 po x 3	888/3 / 2,25 pi	vis de sécurité	base en acier	Oui	Non
Vitrine moyenne	Zirta	4	22 x 22 x 48	12 po de haut	21,59 po x 21,59 po x 11,67 po	21,59 po x 3	6912/3 / 4 pi	vis de sécurité	base en acier	Oui	Non
Vitrine moyenne	Zirta	3	24 x 24 x 54	18 po de haut	21,59 po x 21,59 po x 17,67 po	21,59 po x 3	10368/3 / 6 pi	vis de sécurité	base en acier	Oui	Non
Grande vitrine	Zirta	2	28 x 28 x 48	12 po de haut	27,59 po x 27,59 po x 11,67 po	27,59 po x 3	0800/3 / 6,25 pi	vis de sécurité	base en acier	Oui	Non
*Utilisation interne uniquement	Zone ZF-101 Version	3	32 po x 32 po x 84 po	32 po x 32 po x 84 po	31 po x 31 po x 76,5 po	x 31 po x 76	86016/3/48 pi	h déguisée pa	trempe, UV (3 Z4	Oui	Non
*Utilisation interne uniquement	Zone ZF-101 Version	2	32 po x 32 po x 84 po	32 po x 32 po x 84 po	31 po x 31 po x 76,5 po	x 31 po x 76	86016/3/48 pi	h déguisée pa	trempe, UV, acheté	Oui	Non
*Utilisation interne uniquement	Zone ZF-101 Version	6	32 po x 32 po x 84 po	32 po x 32 po x 84 po	30% po x 30% po x 74,331 po	**Le plateau	86016/3/48 pi	h déguisée pa	heaux de verni	Oui	Non
Vitrines de table	ZT-101	2	48 po x 24 po x 30% po	8 po	46,75 po x 23 po x 7,5 po	x 23 po x 9	9216/3/5,33 pi	Clé	base en acier	Oui	Non
Socles d'exposition											
Socle - argent	Socle (peint en argent)	1	29 x 29 x 36						S'insère dans la vitrine Zone Case	x	Non
Socle - plexi	Socle (acrylique transp)	1	29 x 30 x 29						S'insère dans la vitrine Zone Case	x	Non

Accessoires Zone Case				Type	Qté	pour des améliorations ti		Disponible pour une exposition itinérante	
Trousse union droite ZM-101 Z6	Zone	4	x						
Trousse union en coin ZM-101 Z6	Zone	2	x						
Trousse union double ZM-101 Z6	Zone	1	x						
Unité d'étagère ZM-101 Z6 - 4 tiges	Zone	6	x						
Trousse d'éclairage ZM-101 Z6 (rect)	Zone	1	x						

IMAGES



## Panneaux et bases de rails de lecture

Panneaux (contreplaqué peint/traité)				Disp. pour am	Disp. expo. itin.
Type	Qté	Dimensions	État		
Panneau	1	36 po x 14 po	Bon - Revêtement en poudre noir, trous de vis sur un côté et égratigné sur un c	Oui	Oui
Panneau	1	48 po x 16 po	Bon - Revêtement en poudre d'un côté avec graphiques d'un côté (avec trous de	Oui	Oui
Panneau	1	48 po x 12 po	Bon - Revêtement en poudre noir d'un côté. L'autre côté est recouvert de vinyle	Oui	Oui
Panneau	1	48 po x 12 po	Bon - Trous de vis sur un côté. Revêtement en poudre noire sur un côté. L'autre	Oui	Oui
Panneau	1	48 po x 16 po	Ok - Trous de vis d'un côté. L'autre côté est recouvert d'une couche de poudre n	Oui	Oui
Panneau	1	48 po x 14 po	Ok - revêtement noir, trous de vis sur un côté. L'autre côté est en vinyle légèrem	Oui	Oui
Panneau	1	54 po x 14 po	Bon - revêtement en poudre noire, un côté a des trous de vis. L'autre côté est en	Oui	Oui
Panneau	1	42 po x 16 po	Légers dommages - un côté uni avec des trous de vis, l'autre côté est recouvert d	Oui	Oui
Panneau	1	70 po x 14 po	Bon - revêtement noir par poudre, trous de vis sur un côté. Vinyle de l'autre côté	Oui	Oui
Bases métalliques				Disp. pour am	Disp. expo. itin.
Type	Qté	Dimensions	État		
Base	4	48 po L x 12 po P x 36 po	Bon - très lourd	Oui	Oui



