

**RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS A :**

Bid Receiving/Réception des soumissions
ATL_Procurement@rcmp-grc.gc.ca

**SOLICITATION
AMENDMENT**

**MODIFICATION DE
L'INVITATION**

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments: - Commentaries :

THIS DOCUMENT DOES NOT CONTAIN A SECURITY REQUIREMENT

LE PRÉSENT DOCUMENT NE COMPORTE PAS UNE EXIGENCE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Title – Sujet Remorque fermée à nez en V pour la GRC au Nouveau-Brunswick		Date le 11 septembre 2023
Solicitation No. – N° de l'invitation M4500-4-1716		Amendment No. – N° de la modification 001
Client Reference No. - No. De Référence du Client		
Solicitation Closes – L'invitation prend fin		
At / à :	14h00	HAA (Heure Avancée de l'Atlantique)
On / le :	le 14 septembre 2023	
F.O.B. – F.A.B See herein — Voir aux présentes	GST – TPS See herein — Voir aux présentes	Duty – Droits See herein — Voir aux présentes
Destination of Goods and Services – Destinations des biens et services See herein — Voir aux présentes		
Instructions See herein — Voir aux présentes		
Address Inquiries to – Adresser toute demande de renseignements à rosalee.parsons@rcmp-grc.gc.ca		
Telephone No. – No. de téléphone (902) 720-5112	Facsimile No. – No. de télécopieur	

Delivery Required – Livraison exigée	Delivery Offered – Livraison proposée
Vendor/Firm Name, Address and Representative – Raison sociale, adresse et représentant du fournisseur/de l'entrepreneur:	
Telephone No. – No. de téléphone	Facsimile No. – No. de télécopieur
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) – Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date



La présente modification vise à :

- répondre aux questions reçues pendant la période de soumission; et
- modifier l'invitation en conséquence, le cas échéant.

QUESTIONS ET RÉPONSES

Question 1: Y a-t-il un emplacement particulier pour les anneaux en D encastrés sur la remorque ?

Réponse 1: Les anneaux en D encastrés doivent être placés dans une zone qui permet d'attacher un UTV (côte à côte), un VTT (ou 2 deux de ceux avec l'un devant l'autre) ou une motoneige (ou 2 deux de ceux avec l'un devant l'autre).

Question 2: Y a-t-il un côté préféré pour la porte latérale 32 pouces?

Réponse 2 : Côté passager (à droite).

Question 3: La plafonnier à DEL, je suppose que c'est pour l'intérieur de la remorque, est-ce exact?

Réponse 3 : Oui, à l'intérieur.

Question 4 : J'ai une question de mon expéditeur; Est-ce que 53 pied est accessible pour que la remorque puisse déposer les deux autres remorques? »

Réponse 4 : Oui, mais pas de rampe.

Question 5 : Réf. : ANNEXE A - ÉNONCÉ DES BESOINS - Hauteur – Minimum/Maximum 85"

Est-ce que 85 » est lié à l'intérieur ou à l'extérieur de la remorque? Y a-t-il une fourchette acceptable pour cela? S'il s'agit d'un intérieur, veuillez fournir un maximum d'extérieur acceptable, et vice versa.

Réponse 5 : Extérieur 85 po et intérieur acceptable 77 po.

Question 6: veuillez clarifier ce qui suit:

A. -4.2 La largeur doit être min/max largeur 84 » Est-ce que ce mur intérieur est des dimensions mur à mur?

b. -4.3 hauteur 85 » hauteur intérieure?

c. -4.5 aides au ressort de la porte arrière peut être de 6 « (H), donc s'il avait un intérieur de 85 », cela pourrait réduire la hauteur d'ouverture de la porte arrière à 78-79 » est le

Réponse 6 :

- a. Extérieur
- b. Extérieur
- c. Oui

MODIFICATIONS À L'INVITATION

1) A la page 18,

SUPPRIMER: Annexe A dans son intégralité

INSÉRER:



ANNEXE A ÉNONCÉ DU BESOIN

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Saint-Léonard, au Nouveau-Brunswick, a besoin de deux (2) remorques fermées pour transporter en alternance deux (2) véhicules tout-terrain ou deux (2) motoneiges.

A livrer à :
Intégrité des frontières de la Division J de la GRC
10 Chemin Laplante
Saint-Léonard NB E7E 0A2
À l'attention de : Pascal Thériège (506) 423-1561

Seules les remorques neuves de l'année de modèle 2023 ou plus récentes seront prises en considération pour cette demande (aucune remorque usagée).

L'entrepreneur doit fournir le besoin avec les spécifications suivantes :

Description
Modèle : remorque fermée à nez en V neuve de l'année modèle 2023 ou plus récente
Construction en aluminium
Dimensions de la remorque
La longueur doit être- Minimum 216 po - Maximum 252 po
La largeur de la rampe de porte arrière doit être d'au moins 76 po
La largeur intérieure doit être d'au moins 77 po
La largeur extérieure doit être exactement de 84 po
La hauteur intérieure doit être – Minimum 77 po
La hauteur extérieure doit être maximale de 85 po
Toit en aluminium monopiece (sans joint)
La largeur de la rampe de porte de chargement arrière (rampe) doit être d'au moins 76 po
La hauteur de la rampe de la porte de chargement arrière (rampe) doit être d'au moins 78po à un maximum de 81 po Longueur : 216 po min., 252 po max.
Porte latérale avec serrure : 32 po
Deux essieux
Freins électriques aux deux essieux
Pneus à carcasse radiale de 15 po sur jantes en acier
Intérieur
Plancher imperméabilisé en bois Advantech, feuilles de 3/4 po
Parois de 3/8 po à l'épreuve de l'eau
Deux (2) dispositifs d'éclairage à DEL
Montants à 16 po de centre à centre
Traverses de plancher à 16 po de centre à centre
Accessoires
Cric à roue robuste
Quatre (4) anneaux en D encastrés d'une capacité de 5 000 lb



Feux de gabarit à DEL supplémentaires
Feux de recul à DEL
Attache-remorque de 2 5/16 po avec chaînes de sécurité
Plafonnier à DEL de 12 V relié à un interrupteur mural
Pneu de secours avec jante
Couleur : blanc ou noir

2) A la page 20,

SUPPRIMER:

INSÉRER:

ANNEX C – CRITÈRES TECHNIQUES OBLIGATOIRES

Le soumissionnaire doit inclure dans sa soumission technique une description de la façon dont les remorques qu'il propose répondent à tous les critères techniques obligatoires dans le tableau ci-dessous. Cela inclut tous les critères de 1,0 à 7,0 inclus.

Les évaluateurs techniques utiliseront le tableau suivant pour évaluer les offres techniques.

Si l'une des descriptions des critères de 1.0 à 7.0 inclus est manquante dans la soumission technique du soumissionnaire ou ne répond pas aux exigences énoncées dans le tableau ci-dessous, la soumission technique du soumissionnaire sera jugée non conforme et une évaluation plus approfondie ne sera pas effectuée.

No	CRITÈRES TECHNIQUES OBLIGATOIRES	Conforme	
		Oui	Non
1.0	Doit être un modèle : remorque fermée à nez en V neuve de l'année modèle 2023 ou plus récente		
2.0	Doit être capable de transporter 2 VTT ou 2 motoneiges, en alternance au cours de la saison		
3.0	Doit être construction en aluminium		
4.0	Dimensions de la remorque		
4.1	La longueur doit être- Minimum 216 po - Maximum 252 po La largeur de la rampe de porte arrière doit être d'au moins 76 po		
4.2	La largeur intérieure doit être d'au moins 77 po La largeur extérieure doit être exactement de 84 po		
4.3	La hauteur intérieure doit être – Minimum 77 po La hauteur extérieure doit être maximale de 85 po		
4.4	Toit en aluminium monopiece (sans joint)		
4.5	La largeur de la rampe de porte de chargement arrière (rampe) doit être d'au moins 76 po La hauteur de la rampe de la porte de chargement arrière (rampe) doit être d'au moins 78po à un maximum de 81 po Longueur : 216 po min., 252 po max.		



4.6	Doit inclure une porte latérale avec serrure : 32 po			
4.7	Doit inclure deux essieux			
4.8	Doit inclure freins électriques aux deux essieux			
4.9	Doit inclure pneus à carcasse radiale de 15 po sur jantes en acier			
5.0	Intérieur			
5.1	Plancher doit être imperméabilisé en bois Advantech, feuilles de 3/4 po			
5.2	Parois doit être de 3/8 po à l'épreuve de l'eau			
5.3	Doit inclure deux (2) dispositifs d'éclairage à DEL			
5.4	Montants doivent être à 16 po de centre à centre			
5.5	Traverses de plancher doivent être à 16 po de centre à centre			
6.0	Accessoires			
6.1	Doit inclure cric à roue robuste			
6.2	Doit inclure quatre (4) anneaux en D encastrés d'une capacité de 5 000 lb			
6.3	Doit inclure feux de gabarit à DEL supplémentaires			
6.4	Doit inclure feux de recul à DEL			
6.5	Doit inclure attache-remorque de 2 5/16 po avec chaînes de sécurité			
6.6	Doit inclure plafonnier à DEL de 12 V relié à un interrupteur mural			
6.7	Doit inclure pneu de secours avec jante			
7.0	Couleur doit être blanc ou noir			